

PHOTONIC
you will see**LED vir hladne svetlobe, Tip: F1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	492242 F1
GTIN	2050002047051
Razred artikla	49K

Opis**Izvedba:**

Vir hladne svetlobe z zelo močno svetlobo, možnostjo zatemnitve, z energijsko varčno LED tehnologijo (5800 K) z dolgo življenjsko dobo (>30000 ur). Robustno kovinsko ohišje, stabilna namestitvev, možnost zlaganja v skladovnico. ESD-vtičnica za odvajanje elektrostatičnih praznitev. Izredno visoka svetilnost svetlobnih točk. Pasivno hlajenje, ne povzroča hrupa in vibracij.

Obseg dobave:

LED vir hladne svetlobe, dvojni svetlobni vodnik z gibljivim vratom (Ø 4,5 mm, dolžina 550 mm) z vgrajenimi fokusirnimi lečami. Vklj. z mednarodnim omrežnim napajalnikom (100–240 V).

Dodatni pribor:

Halogenski filter art. 492244 vel. FILTER, nožno stikalo art. 492244 vel. SWITCH in pretvornik premera art. 492244 vel. LINE.

Napotek:

Drugi svetlobni vodniki, obročne svetilke z režo, barvni filtri in drug pribor po ponudbi.

Tehnični opis

Masa	0,5 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
moč glede na primerljivo halogensko svetilko	100 W
Poraba moči	22 W

Barvna temperatura	5800 K
Celotna širina	110 mm
Celotna višina	175 mm
Celotna dolžina	196 mm
Jakost osvetlitve	350 lm
Vrsta izdelka	Svetilna enota za merilno sredstvo

Pribor

Pribor za LED vir hladne svetlobe Tip SWITCH	492244 SWITCH
Pribor za LED vir hladne svetlobe Tip LINE	492244 LINE
Pribor za LED vir hladne svetlobe Tip FILTER	492244 FILTER