

Garant**Keramične merilne kladice Točnost 1, Nazivna mera: 6mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 481060 6 |
| GTIN | 4045197154439 |
| Razred artikla | 41L |

Opis**Izvedba:**

Iz zelo čistega keramičnega materiala cirkonijevega oksida (ZrO_2). Izvedba enaka kot pri art. 481250.

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.

· **Točnost 1 za delo in nastavitve v proizvodnji ter za preverjanje kontrolnih šablon.**

Iz zelo čiste industrijske keramike (cirkonijev oksid ZrO_2).

Prednosti:**Idealno za vsakodnevno uporabo v proizvodnji:**

- Nerjavni.
- Razmastitev pred uporabo ni potrebna.
- Namestitev po uporabi ni potrebna.
- Neobčutljiva za trke in udarce.
- Dvakrat bolj trdo od jekla.
- 10 krat večja odpornost proti obrabi.
- Zelo odporne proti lugom, kislinam, olju, emulziji za brušenje.
- Antimagnetne.
- Ni hladne zavaritve.
- Majhna toplotna prevodnost.

Napotek:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.

Tehnični opis

| | |
|---------------|--|
| Nazivna mera | 6 mm |
| Standard | DIN EN ISO 3650 |
| Kakovost | 1 |
| Material | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO ₂) |
| Kalibriranje | L2 |
| Vrsta izdelka | Merilne kladice |

Storitve

| | |
|--|------------|
| KalibriranjeMerilne kladice iz jekla ali keramike maksimalna dolžina 100 mm | 028060 100 |
| DAkS-kalibriranje keramične merilne kladice maksimalna dolžina 100 mm | 028150 100 |