



LED vir hladne svetlobe, Tip: F3000



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	492242 F3000
GTIN	4045197578235
Razred artikla	49K

Opis

Izvedba:

Vir hladne svetlobe z zelo močno svetlobo, možnostjo zatemnitve, z energijsko varčno LED tehnologijo (5800 K) z dolgo življenjsko dobo (>30000 ur). Robustno kovinsko ohišje, stabilna namestitvev, možnost zlaganja v skladovnico. ESD-vtičnica za odvajanje elektrostatickih praznitev. Izredno visoka svetilnost svetlobnih točk. Možnost daljinskega upravljanja prek nožnega stikala ali priključka USB, izjemno tih ventilator. Funkcionalnost zaklopa. Možnost uporabe v navpičnem položaju.

Opcijski halogenski filter simulira halogensko svetlobo 3500 K.

Obseg dobave:

LED vir hladne svetlobe, dvojni svetlobni vodnik z gibljivim vratom (Ø 4,5 mm, dolžina 550 mm) z vgrajenimi fokusirnimi lečami. Vklj. z mrežnim priključnim kablom ES.

Dodatni pribor:

Halogenski filter art. 492244 vel. FILTER, nožno stikalo art. 492244 vel. SWITCH in pretvornik premera art. 492244 vel. LINE.

Napotek:

Drugi svetlobni vodniki, obročne svetilke z režo, barvni filtri in drug pribor po ponudbi.

Tehnični opis

Masa	3,8 kg
Napajanje	Omrežno napajanje

Poraba moči	65 W
moč glede na primerljivo halogensko svetilko	> 150 W
Barvna temperatura	5800 K
Celotna širina	170 mm
Celotna višina	98 mm
Celotna dolžina	196 mm
Jakost osvetlitve	640 lm
Vrsta izdelka	Svetilna enota za merilno sredstvo

Pribor

Pribor za LED vir hladne svetlobe Tip FILTER	492244 FILTER
Pribor za LED vir hladne svetlobe Tip LINE	492244 LINE
Pribor za LED vir hladne svetlobe Tip SWITCH	492244 SWITCH