

Garant**Keramične merilne kladice Točnost 1, Nazivna mera: 1,09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	481060 1,09
GTIN	4045197154248
Razred artikla	41L

Opis**Izvedba:**

Iz zelo čistega keramičnega materiala cirkonijevega oksida (ZrO_2). Izvedba enaka kot pri art. 481250.

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.

· **Točnost 1 za delo in nastavitve v proizvodnji ter za preverjanje kontrolnih šablon.**

Iz zelo čiste industrijske keramike (cirkonijev oksid ZrO_2).

Prednosti:**Idealno za vsakodnevno uporabo v proizvodnji:**

- Nerjavni.
- Razmastitev pred uporabo ni potrebna.
- Namestitev po uporabi ni potrebna.
- Neobčutljiva za trke in udarce.
- Dvakrat bolj trdo od jekla.
- 10 krat večja odpornost proti obrabi.
- Zelo odporne proti lugom, kislinam, olju, emulziji za brušenje.
- Antimagnetne.
- Ni hladne zavaritve.
- Majhna toplotna prevodnost.

Napotek:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.

Tehnični opis

Nazivna mera	1,09 mm
Standard	DIN EN ISO 3650
Kakovost	1
Material	Keramični material cirkonijev oksid (ZrO ₂)
Kalibriranje	L2
Vrsta izdelka	Merilne kladice

Storitve

KalibriranjeMerilne kladice iz jekla ali keramike maksimalna dolžina 100 mm	028060 100
DAkS-kalibriranje keramične merilne kladice maksimalna dolžina 100 mm	028150 100