

**Video endoskop z gibko sondo, Ø 5,5 mm, Dolžina sonde: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	492925 2000
GTIN	4045197511812
Razred artikla	42L

Opis**Izvedba:**

Osnovna naprava s 3,5-colskim LCD-prikazovalnikom. Način povečave (1,5x), možnost shranjevanja slikovnih in video posnetkov na SD-spominsko kartico. USB in AV izhod za prenos podatkov. Vgrajen li-ionski akumulator (3,7 V) za večkratno polnjenje.

Obseg dobave:

Robusten transportni kovček, zaščiten pred vodo in prahom. SD spominska kartica, omrežni napajalnik (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) art. 492958, USB-podatkovni kabel, AV-kabel, garnitura za čiščenje, li-ionski akumulator art. 492926.

Vklj. z 1 sondo art. 492938 vel. 2000 (IP67), ogledalcem za privijačenje na sondo art. 492950 (70°; 90°; 110°) in magnetom.

Tehnični opis

Dolžina	207 mm
Dolžina sonde	2000 mm
Masa	0,558 kg
Širina	118 mm

Fokusirana globinska ostrina	16 – 60 mm
Ločljivost prikazovalnika	320 × 240 px
Višina	38 mm
Ločljivost kamere	640 × 480 px
Format posnetka	JPEG / AVI (30 fps)
Delovna temperatura	0 - 50 °C
Napajanje	Omrežno napajanje
Ø sonde	5,5 mm
Vrsta izdelka	Endoskop

Pribor

Mrežni napajalnik za video endoskop	492958
Sonda za endoskop, gibka Dolžina sonde 2000 mm	492940 2000
Sonda za endoskop, gibka Dolžina sonde 2000 mm	492938 2000
Sonda za endoskop, poltoga Dolžina sonde 1000 mm	492936 1000
Sonda za endoskop, zakrivljena, gibka Dolžina sonde 1000 mm	492942 1000
Li-ionski akumulator	492926
Sonda za endoskop, poltoga Dolžina sonde 1000 mm	492934 1000