

HOLEX**Video endoskop z merilno mrežo in gibko sondo, Ø 5,5 mm, Dolžina sonde: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

492928 2000

GTIN

4045197565419

Razred artikla

42L

Opis**Izvedba:**

Osnovna naprava s 3,5-colskim LCD-prikazovalnikom in gibko sondo dolžine 2 m (Ø 5,5 mm, kot gledanja 0°). Robustna, vodotesna glava sonde (IP67) iz plemenitega jekla. Način povečave (2x), zrcalni način (Mirror). Izstopni kot 60°, regulacija kontrasta in osvetlitve, črno-bela slika za kontrasten prikaz, možnost shranjevanja slikovnih in video posnetkov na SD spominsko kartico, USB- in AV-izhod za prenos podatkov in slik. Sonda je opremljena z zmogljivimi svetlečimi diodami, ki so usmerjene naprej pod kotom 0°, in stranskimi svetlečimi diodami za smer gledanja pod kotom 90°.

Način s stranskimi svetlečimi diodami: pri uporabi ogledalca za privijačenje na sondo (110°) zaradi uporabe stranskih svetlečih diod v sliki ne pride do motečih odbojev.

Način z merilno mrežo: merjenje objekta na površini prikazovalnika s pomočjo merilne mreže. Velikost merilnega polja 20 × 15 mm.

Način z osvetlitvijo: gumb za vklop in izklop osvetlitve slike. Za uporabo v velikih votlih prostorih in/ali v zelo temnem okolju.

Zasuk slike: 90° zasuk slike v smeri vrtenja urinih kazalcev s pomočjo gumba za upravljanje.

Uporaba:

Npr. za hitro preverjanje zvarov. Napake je mogoče izmeriti neposredno med pregledovanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 sondo art. 492940 vel. 2000 (IP67), transportnim kovčkom, ogledalcem za privijačenje na sondo (110°), spominsko kartico SD, merilnim tipalom, USB-podatkovnim kablom, garnituro za čiščenje in 4 baterijami art. 081551 vel. LR6.

Tehnični opis

Višina	55 mm
Širina	123 mm
Dolžina sonde	2000 mm
Fokusirana globinska ostrina	16 – 60 mm
Dolžina	275 mm
Ločljivost prikazovalnika	320×240 px
Masa	0,37 kg
Ločljivost kamere	640×480 px
Format posnetka	JPEG / AVI (30 fps)
Delovna temperatura	0 - 60 °C
Število vključenih baterij	4
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR6
Napajanje	Baterijsko napajanje
Ø sonde	5,5 mm
Vrsta izdelka	Endoskop

Pribor

Sonda za endoskop, poltoga Dolžina sonde 1000 mm	492936 1000
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
Sonda za endoskop, gibka Dolžina sonde 2000 mm	492940 2000
Sonda za endoskop, zakrivljena, gibka Dolžina sonde 1000 mm	492942 1000
Sonda za endoskop, poltoga Dolžina sonde 1000 mm	492934 1000

