


**Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA) ZK713X, 150×2000 mm, Zrnatost: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558330 40
GTIN	4018875129869
Razred artikla	56V

**Opis****Izvedba:**

**Visokozmogljivi brusni trak z brusnimi zrni iz cirkonijevega korunda (ZA)** za visoko sposobnost odstranjevanja. **Nenehno samodejno ostrenje** omogoča v primerjavi z običajnim korundom **daljšo življenjsko dobo pri pri večji zmogljivosti** in enakomerni kakovosti površine. X-tkanina (robustna) za visoko sposobnost odstranjevanja na stacionarnih strojih.

**Uporaba:**

Za obdelavo vseh **jekel in jeklenih zlitin, litega železa** ter nž-kovin.

**Napotek:**

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.

**Tehnični opis**

Zrnatost	40
Serija	Ozobje ZK713X
Kratka za brusno sredstvo	ZA

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina brusnega traku	150 mm
Dolžina brusnega traku	2000 mm
Značilnost blagovnega imena	150×2000 mm
Vrsta izdelka	Brusni trak

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno	35-40 m/s	
Jeklo < 900 N/mm	primerno	32-38 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	20-25 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	32-38 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	25-30 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	20-25 m/s	H
INOX	primerno	18-30 m/s	
Ti	primerno	10-20 m/s	
GG(G)	primerno	30-45 m/s	K
Les	primerno	23-26 m/s	
suho	primerno		