

Garant**Keramične merilne kladice Točnost 1, Nazivna mera: 12mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 481060 12 |
| GTIN | 4045197154538 |
| Razred artikla | 41L |

Opis**Izvedba:**

Iz zelo čistega keramičnega materiala cirkonijevega oksida (ZrO_2). Izvedba enaka kot pri art. 481250.

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.

· **Točnost 1 za delo in nastavitve v proizvodnji ter za preverjanje kontrolnih šablon.**

Iz zelo čiste industrijske keramike (cirkonijev oksid ZrO_2).

Prednosti:**Idealno za vsakodnevno uporabo v proizvodnji:**

- **Nerjavni.**
- **Razmastitev pred uporabo ni potrebna.**
- **Namestitev po uporabi ni potrebna.**
- **Neobčutljiva za trke in udarce.**
- **Dvakrat bolj trdo od jekla.**
- **10 krat večja odpornost proti obrabi.**
- **Zelo odporne proti lugom, kislinam, olju, emulziji za brušenje.**
- **Antimagnetne.**
- **Ni hladne zavaritve.**
- **Majhna toplotna prevodnost.**

Napotek:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.

Tehnični opis

| | |
|---------------|--|
| Nazivna mera | 12 mm |
| Standard | DIN EN ISO 3650 |
| Kakovost | 1 |
| Material | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO ₂) |
| Kalibriranje | L2 |
| Vrsta izdelka | Merilne kladice |

Storitve

| | |
|--|------------|
| KalibriranjeMerilne kladice iz jekla ali keramike maksimalna dolžina 100 mm | 028060 100 |
| DAkS-kalibriranje keramične merilne kladice maksimalna dolžina 100 mm | 028150 100 |