

**Rašpla za les, polokrogla, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	519330 300
GTIN	4009215007213
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Surovci so kovani, brušeni in prav do roba opremljeni z natančnim nasekom, ki ima enakomerno gostoto in globino. Po skrbni toplotni obdelavi pri kaljenju dobijo te kakovostne rašple in pile **svoje odlične lastnosti, zmogljivost in obstojnost.**

Polokrogla**Tehnični opis**

Presek	29×9 mm
Dolžina brez nasadila	300 mm
Nasek	nasek 2 (polfini)
Oblika	C
Standard	DIN 7263
Vrsta izdelka	Rašple za les

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Les	primerno		

Pribor

Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 125 mm	519510 125
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 160 mm	519400 160
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 120 mm	519550 120
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm	576000 80X20
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25
Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 120 mm	519600 120