



Precizna ploščata pila za zatiče, ozka, Dolžina brez nasadila/švicarski nasek: 250/0



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 522100 250/0 |
| GTIN | 613548064733 |
| Razred artikla | 53B |

Opis

Izvedba:

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Specialno jeklo s trdoto **65–66 HRC**. V primerjavi z delavniškimi pilami je njihova **rahlo zaobljena oblika** natančno prilagojena posameznim namenom uporabe, pile imajo posebne kote naseka in večji izbor različnih nasekov. S tem na bolj ekonomičen način omogočajo doseganje enakomerno gladko obdelanih površin.

Nasek na širokih stranicah, s topim koncem.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|---------------|
| Presek | 9,3×4,3 mm |
| Dolžina brez nasadila | 250 mm |
| ustreza nemškemu naseku | 2 |
| Vrsta izdelka | Precizne pile |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |

| | |
|------------------|------------------|
| Jeklo < 60 HRC | primerno |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno |
| INOX | primerno |
| Ti | pogojno primerno |
| GG(G) | primerno |
| CuZn | primerno |
| Umetna masa, GFK | primerno |
| Les | primerno |
| Uni | pogojno primerno |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm | 519550 110 |
| Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 140 mm | 519400 140 |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm | 519510 110 |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 125 mm | 519510 125 |
| Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 110 mm | 519600 110 |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 120 mm | 519600 120 |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 120 mm | 519550 120 |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm | 576000 115X40 |