



## Precizna ploščata pila za zatiče VALTITAN, Dolžina brez nasadila/švicarski nasek: 150/0



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	520150 150/0
GTIN	613548062159
Razred artikla	53B

### Opis

#### Izvedba:

**Visokozmogljive precizne pile VALTITAN** z ekstremno odpornostjo proti obrabi. Trdota površine **1200 HV**. Posebna oblika zob preprečuje, da bi se opilki nabirali med nasekom. Najvišja zmogljivost in življenjska doba. Skoraj nerjavne, zato so posebej primerne za uporabo v okolju, ki je posebej podvrženo vplivu korozije.

**Nasek na 3 stranicah, s topim koncem.**

### Tehnični opis

Dolžina brez nasadila	150 mm
Presek	18,5×4 mm
ustreza nemškemu naseku	1 – 2
Vrsta izdelka	Precizne pile

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		

Jeklo < 60 HRC	primerno
Jeklo < 67 HRC	primerno
INOX	primerno
Ti	primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno
Uni	primerno

## Pribor

Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm	519550 110
Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 110 mm	519600 110
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 90 mm	519510 90
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 120 mm	519400 120
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm	576000 80X20
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 100 mm	519550 100