

**Precizna ploščata pila za zatiče, Dolžina brez nasadila/švicarski nasek: 100/00****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	520100 100/00
GTIN	613548065587
Razred artikla	53B

**Opis****Izvedba:**

**Precizne švicarske iglaste pile** ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Specialno jeklo s trdoto **65–66 HRC**. V primerjavi z delavniškimi pilami je njihova **rahlo zaobljena oblika** natančno prilagojena posameznim namenom uporabe, pile imajo posebne kote naseka in večji izbor različnih nasekov. S tem na bolj ekonomičen način omogočajo doseganje enakomerno gladko obdelanih površin.

**Nasek na 3 stranicah, s topim koncem.**

**Tehnični opis**

Dolžina brez nasadila	100 mm
Presek	12,5×3 mm
ustreza nemškemu naseku	1
Vrsta izdelka	Precizne pile

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		

Jeklo < 60 HRC	primerno
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno
INOX	primerno
Ti	pogojno primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno
Uni	pogojno primerno

## Pribor

Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 95 mm	519600 95
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 100 mm	519400 100
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 100 mm	519550 100
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm	576000 80X20
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 80 mm	519400 80
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 90 mm	519510 90