


Garant**Pahljačasti brusni (CER), Zrnatost 80, Ø glave×širina glave: 30X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554160 30X10
GTIN	4045197882295
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

Brusne lamele s **keramičnimi brusnimi zrni (CER)**.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Tehnični opis

Zrnatost	80
Ø držala	6 mm
Priporočeno število vrtljajev	16000 min ⁻¹
Ø glave	30 mm
Maksimalno število vrtljajev	25400 min ⁻¹
Širina glave	10 mm
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratka za brusno sredstvo	Keramika

Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 80
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		