


**Garant****Pahljačasti brusi (CER), Zrnatost 120, Ø glavexširina glave: 50X20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554170 50X20
GTIN	4045197882844
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

Brusne lamele s **keramičnimi brusnimi zrni (CER)**.

**Uporaba:**

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

**Tehnični opis**

Ø glave	50 mm
Ø držala	6 mm
Maksimalno število vrtljajev	15300 min <sup>-1</sup>
Zrnatost	120
Širina glave	20 mm
Priporočeno število vrtljajev	9000 min <sup>-1</sup>
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)

Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 120
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		