

**Pila za les, polokrogla, Specialni nasek, Dolžina brez nasadila: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	519350 250
GTIN	4009215004687
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Surovci so kovani, brušeni in prav do roba opremljeni z natančnim nasekom, ki ima enakomerno gostoto in globino. Po skrbni toplotni obdelavi pri kaljenju dobijo te kakovostne rašple in pile **svoje odlične lastnosti, zmogljivost in obstojnost.**

Polokrogla**Tehnični opis**

Presek	25×7 mm
Dolžina brez nasadila	250 mm
Nasek	Specialni nasek
Oblika	C
Standard	DIN 7263
Vrsta izdelka	Pile za les

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Les	primerno		

Pribor

Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 140 mm	519400 140
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm	519510 110
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm	576000 80X20
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm	519550 110
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 120 mm	519550 120
Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 110 mm	519600 110
Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 120 mm	519600 120
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 125 mm	519510 125
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25