

Garant**Keramične merilne kladice Točnost 1, Nazivna mera: 9,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	481060 9,5
GTIN	4045197154507
Razred artikla	41L

Opis**Izvedba:**

Iz zelo čistega keramičnega materiala cirkonijevega oksida (ZrO_2). Izvedba enaka kot pri art. 481250.

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.

· **Točnost 1 za delo in nastavitve v proizvodnji ter za preverjanje kontrolnih šablon.**

Iz zelo čiste industrijske keramike (cirkonijev oksid ZrO_2).

Prednosti:**Idealno za vsakodnevno uporabo v proizvodnji:**

- **Nerjavni.**
- **Razmastitev pred uporabo ni potrebna.**
- **Namestitev po uporabi ni potrebna.**
- **Neobčutljiva za trke in udarce.**
- **Dvakrat bolj trdo od jekla.**
- **10 krat večja odpornost proti obrabi.**
- **Zelo odporne proti lugom, kislinam, olju, emulziji za brušenje.**
- **Antimagnetne.**
- **Ni hladne zavaritve.**
- **Majhna toplotna prevodnost.**

Napotek:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.

Tehnični opis

Nazivna mera	9,5 mm
Standard	DIN EN ISO 3650
Kakovost	1
Material	Keramični material cirkonijev oksid (ZrO ₂)
Kalibriranje	L2
Vrsta izdelka	Merilne kladice

Storitve

KalibriranjeMerilne kladice iz jekla ali keramike maksimalna dolžina 100 mm	028060 100
DAkS-kalibriranje keramične merilne kladice maksimalna dolžina 100 mm	028150 100