

**RENISHAW****Tipalo z rubinasto kroglico dolžina 10/11 mm, Ø krogle D: 1,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	494220 1,5
GTIN	2050000956744
Razred artikla	49F

**Opis****Izvedba:**

Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

**Napotek:**

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

**Tehnični opis**

Ø krogle D	1,5 mm
efektivna delovna dolžina	4,5 mm
Material držala	Jeklo
Masa	0,3 g
Ø držala S	0,7 mm
Dolžina L	10 mm
Priključni navoj	M2
Material konice	Rubin
Vrsta izdelka	Tipalo

**Pribor**

Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 20 mm	494214 20
---	-----------

Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 30 mm	494214 30
Adapter Tip M3/M2	494218 M3/M2
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 10 mm	494214 10
Garnitura za čiščenje tipala	494240
5-potno držalo za nastavek M2 Tip M2/5	494219 M2/5
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 40 mm	494214 40