

**Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA) GRIT R, 150×2000 mm, Zrnatost: 120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558454 120
GTIN	2050001031662
Razred artikla	56Z

**Opis****Izvedba:**

Vrhunski brusni trak, **posebno težka poliestrska tkanina** z vezivom iz umetne smole, brusna zrna iz cirkonijevega korunda (**ZA**) s posebnim površinskim vezivom za aktivno brušenje (hladno brušenje).

**Uporaba:**

Za tračne brusne stroje GRIT, serije GX, GIS, GI.

Delež železa, žvepla in klora: < 0,1 %

**Tehnični opis**

Zrnatost	120
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratka za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina brusnega traku	150 mm
Dolžina brusnega traku	2000 mm

Značilnost blagovnega imena	150×2000 mm
Vrsta izdelka	Brusni trak

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno	32-38 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	20-25 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	32-38 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	25-30 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	20-25 m/s	H
INOX	primerno	18-30 m/s	
Ti	primerno	10-20 m/s	
GG(G)	primerno	30-45 m/s	K
Les	primerno	23-26 m/s	
suho	primerno		