

Mitutoyo

Merilni projektor Ø 315 mm in objektiv z 10-kratno povečavo, Tip: A3005



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	493510 A3005
GTIN	
Razred artikla	44C

Opis

Izvedba:

Profilni projektor za natančno preverjanje s svetlobo od zgoraj in spodaj, za male do srednje velike obdelovance. **Univerzalna naprava** za uporabo v proizvodnji, laboratoriju, kontroli in brusilnici.

- **Standardni objektiv z 10-kratno povečavo. Za objektiv z 20-kratno in 50-kratno povečavo glejte posebno dodatno opremo. Maksimalno popačenje objektivov 0,2 %.**
- **Navpičen, vrtljiv 315 mm zaslon z mrežnimi črtami, z vgrajenim digitalnim prikazom kotov, preklop za odčitavanje stopinje ali decimalno.**
- **Telecentrični sistem osvetlitve zagotavlja navpično in enakomerno osvetlitev slikovnega polja.**
- **Halogenska osvetlitev od spodaj in zgoraj je vgrajena v ohišju.**
- **Masivna koordinatna miza s hitrim nastavljanjem v obeh oseh.**
- **Vgrajen digitalni prikazovalnik (s podatkovnim izhodom) omogoča zanesljivo merjenje brez napak.**
- **Za merjenje dolžin, kotov, krivulj in radijev.**

Obseg dobave:

Vklj. z objektivom z 10-kratno povečavo, zaslonom, pokrovom in omrežnim priključnim kablom.

Dodatni pribor:

Objektivi art. 494010, nagibna centrirna priprava art. 494040, vodoravna prizma art. 494050, držalo art. 493040, čistilnik rezilnih robov/položajna masa za gnetenje art. 354788.

Napotek:

Drugi dodatni pribor, kot npr. primerne standardne merilne plošče ali senzor za robove z enoto za ovrednotenje QM-Data 200 je dobavljiv po ponudbi.

Merilno območje x-osi: 150 mm

Merilno območje z-osi: 50 mm

Odčitavanje: 0,001 mm

Ø zaslona: 315 mm

Dolžina: 760 mm

Širina: 550 mm

Tehnični opis

Širina	550 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Višina	1080 mm
Masa	116 kg
Merilno območje z-osi	50 mm
Ø zaslona	315 mm
Maksimalna masa obdelovanca	8 kg
Dolžina	760 mm
Merilno območje x-osi	150 mm
Oznaka proizvajalca	PJ-A3005F-150
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Profilni projektor