

3M**Brusni trak (A) 237AA Trizact™, 10×330 mm, Zrnatost: 400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558460 400
GTIN	2050001711557
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Brusna zrna piramidne oblike (A) bazirajo na natančno porazdeljeni, tridimenzionalni strukturi najmanjših mineralnih delcev aluminijevega oksida. Pri brušenju se z obrabo odkrivajo vedno novi sloji brusnih zrn – vse do tkaninaste podloge traku (X-tkanina).

Uporaba:

Za **absolutno enakomerne rezultate finega brušenja** na vseh jeklih, krom-nikljevih jeklih ter kobaltovih, nikljevih in titanovih zlitinah.

Napotek:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526ff naprej.

Tehnični opis

3M-oznaka zrnatosti	A45
Zrnatost	400
Serijska	237AA

Kratice za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina brusnega traku	10 mm
Dolžina brusnega traku	330 mm
Značilnost blagovnega imena	10×330 mm
Oznaka proizvajalca	237AA Trizact™
Vrsta izdelka	Brusni trak

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno	32-38 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	20-25 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	32-38 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	25-30 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	20-25 m/s	H
INOX	primerno	18-30 m/s	
Ti	primerno	10-20 m/s	
GG(G)	primerno	30-45 m/s	K
suho	primerno		