



Noga držala



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	482900
GTIN	4030489221210
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Držalna noga za vpenjanje držal merilnih kladic art. 481700. Za uporabo kot nastavitvena šablona, precizni višinski zarisovalnik itd. Noga lakirana, stojna površina brušena. Naležna površina za držalo merilnih kladic je natančno poravnana s stojno površino.

Dolžina: 106 mm

Širina: 70 mm

Višina: 28 mm

Tehnični opis

Višina	28 mm
Širina	70 mm
Dolžina	106 mm
Vrsta izdelka	Noge za nosilce merilnih kladic

Pribor

481700 200-400

Držalo za merilno kladico s hitro nastavitvijo Vpenjalna
širina 200-400 mm

Planparalelni merilni kraki, par Tip 125

481902 125

Plani merilni kraki, par Tip 125

481901 125

Par merilnih krakov s cilindričnim nastavkom Ø nastavka
na kljun 20 mm

481900 20

Držalo za merilno kladico s hitro nastavitvijo Vpenjalna
širina 0-100 mm

481700 0-100

Par merilnih krakov s cilindričnim nastavkom Ø nastavka
na kljun 4 mm

481900 4

Par merilnih krakov s cilindričnim nastavkom Ø nastavka
na kljun 16 mm

481900 16

Držalo za merilno kladico s hitro nastavitvijo Vpenjalna
širina 100-200 mm

481700 100-200

Planparalelni merilni kraki, par Tip 100

481902 100

Plani merilni kraki, par Tip 100

481901 100

Par merilnih krakov s cilindričnim nastavkom Ø nastavka
na kljun 10 mm

481900 10