



## Precizna pila Habilis Celotna dolžina 215 mm, SH 00 / DH 1, Tip: 6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	527060 6
GTIN	613548056240
Razred artikla	53B

### Opis

#### Izvedba:

**Precizne švicarske iglaste pile** ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Oblika in presek pil sta podobna iglastim pilam, vendar z **močnim, kovanim** 4-kotnim ali 6-kotnim **nasadilom** in **večjim presekom**.

**Ni potreben dodaten ročaj.**

#### Uporaba:

Pile so zaradi vitke in koničaste oblike zlasti primerne za orodjarstvo in izdelavo kalupov.

**Precizne pile Habilis** omogočajo **večje obdelovalne sile** kot iglaste pile.

### Tehnični opis

Celotna dolžina	215 mm
Opis oblike	trikotna
Površine pile	3
Presek	9,5×9,5 mm
Švicarski nasek	00
ustreza nemškemu naseku	1
Značilnost blagovnega imena	SH 00 / DH 1
vklj. z ročajem za pilo	ne
Ročaj za pilo ni potreben	ne
Vrsta izdelka	Precizne pile

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Uni	pogojno primerno		