

**Brusni trak (A) 237AA Trizact™, 75×2000 mm, Zrnatost: 600****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 558471 600 |
| GTIN | 4001895856402 |
| Razred artikla | 53M |

Opis**Izvedba:**

Brusna zrna piramidne oblike (A) bazirajo na natančno porazdeljeni, tridimenzionalni strukturi najmanjših mineralnih delcev aluminijevega oksida. Pri brušenju se z obrabo odkrivajo vedno novi sloji brusnih zrn – vse do tkaninaste podloge traku (X-tkanina).

Uporaba:

Za **absolutno enakomerne rezultate finega brušenja** na vseh jeklih, krom-nikljevih jeklih ter kobaltovih, nikljevih in titanovih zlitinah.

Napotek:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526ff naprej.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|-------|
| Zrnatost | 600 |
| 3M-oznaka zrnatosti | A30 |
| Serijska | 237AA |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Kratice za brusno sredstvo | A |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Širina brusnega traku | 75 mm |
| Dolžina brusnega traku | 2000 mm |
| Značilnost blagovnega imena | 75×2000 mm |
| Oznaka proizvajalca | 237AA Trizact™ |
| Vrsta izdelka | Brusni trak |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 32-38 m/s | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 20-25 m/s | P |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | 32-38 m/s | H |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | 25-30 m/s | H |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | 20-25 m/s | H |
| INOX | primerno | 18-30 m/s | |
| Ti | primerno | 10-20 m/s | |
| GG(G) | primerno | 30-45 m/s | K |
| suho | primerno | | |