



## Garnitura preciznih pil Habilis 5-delne, Celotna dolžina mm/švicarski nasek: 215/00



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	527050 215/00
GTIN	613548056325
Razred artikla	53B

### Opis

#### Izvedba:

**Precizne švicarske iglaste pile** ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Oblika in presek pil sta podobna iglastim pilam, vendar z **močnim, kovanim 4-kotnim ali 6-kotnim nasadilom in večjim presekom.**

**Ni potreben dodaten ročaj.**

#### Uporaba:

Pile so zaradi vitke in koničaste oblike zlasti primerne za orodjarstvo in izdelavo kalupov.

**Precizne pile Habilis** omogočajo **večje obdelovalne sile** kot iglaste pile.

#### Obseg dobave:

Po 1 pila art. 527060 / 7070 vel. 1, 3, 4, 5, 6 vklj. z etuijem.

### Tehnični opis

Celotna dolžina	215 mm
ustreza nemškemu naseku	1
Vrsta izdelka	Precizne pile

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Alu Mg	primerno
Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	primerno
Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	primerno
Jeklo < 67 HRC	primerno
INOX	primerno
Ti	pogojno primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno
Uni	pogojno primerno

## Pribor

Precizna pila HabilisCelotna dolžina 215 mm Tip 6	527060 6
Precizna pila HabilisCelotna dolžina 215 mm Tip 3	527060 3
Precizna pila HabilisCelotna dolžina 215 mm Tip 5	527060 5
Precizna pila HabilisCelotna dolžina 215 mm Tip 1	527060 1
Precizna pila HabilisCelotna dolžina 215 mm Tip 4	527060 4