

Enojni kontrolni trni Točnost 2, Tip: 9



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	483910 9
GTIN	2050001048981
Razred artikla	48A

Opis

Izvedba:

Iz kakovostnega jekla za šablone, kaljeni (60 ± 2 HRC) in popuščani. Površina je brušena in lepana. Merilni trni so od $\varnothing 1,5$ mm označeni z mero, 0,1–0,99 mm brez posnetih robov. Od 1,0 mm ena stran s posnetim robom.

Točnost 2: \varnothing merilnega trna $\pm 0,002$ mm.

Uporaba:

Pred uporabo razmastite in po uporabi znova namažite.

Napotek:

Pri naročilu prosimo **dodatno navedite zeleni \varnothing** , npr. art. 483900 vel. 5 **10,08** oz. art. 483920 vel. 5 **10,082**.

Tehnični opis

Korak	0,01 mm
Dolžina merilnih trnov	70 mm
Nazivna mera	19 - 20 mm
Kalibriranje	L5
Standard	DIN 2269
Kakovost	2
Trdota	60 ± 2 HRC
Material	Jeklo za šablone
Vrsta izdelka	Merilni trni

Storitve

Kalibriranje merilnega trna maksimalni \varnothing 20	028240 20
DAkS-kalibriranje Merilni trn maksimalni \varnothing 20	028260 20