



Digitalna naprava za določanje trdote Shore A, Tip: A



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	495002 A
GTIN	2050001672032
Razred artikla	49G

Opis

Izvedba:

Naprave za določanje trdote po Shore A in D v skladu z DIN ISO 7619-1 (namesto DIN 53505) in ASTM D 2240. Robustno, priročno aluminijasto ohišje.

Kontrasten, svetel LED grafični prikazovalnik. Pomnilnik za 100 merilnih vrednosti opremljenih z datumom in časom. USB vmesnik za osebni računalnik in polnilnik.

Uporaba:

Shore A: mehka guma, elastomer, proizvodi iz naravnega kavčuka, vlita smola, usnje, neopren, poliester, mehki PVC.

Dodatni pribor:

Preizkusno stojalo art. 495016. Testni bloki za preizkušanje po ponudbi.

Programska oprema za izdelavo protokolov preizkušanja, za statistiko in grafično uporabo po ponudbi.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	30-200
Napajanje	Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev	1

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Postopek preizkušanja	Shore A
Vmesnik	Vmesnik USB
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	P1
Vrsta izdelka	Naprava za preizkušanje trdote

Storitve

KalibriranjeNaprava za določanje trdote po Shore Tip H	029000 H
DAkS-kalibriranjeNaprava za določanje trdote po Shore Tip H	029010 H

Pribor

Preizkusno stojalo	495016
--------------------	--------