

RENISHAW**Tipalo z rubinasto kroglico Dolžina 20 mm, Ø krogle D: 1/12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	494222 1/12,5
GTIN	2050000956768
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

Napotek:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

Tehnični opis

Material držala	Karbidna trdina
Ø držala S	0,8 mm
Ø krogle D	1 mm
Masa	0,4 g
efektivna delovna dolžina	12,5 mm
Dolžina L	20 mm
Priključni navoj	M2
Material konice	Rubin
Vrsta izdelka	Tipalo

Pribor

Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 40 mm	494214 40
---	-----------

Adapter Tip M3/M2	494218 M3/M2
5-potno držalo za nastavek M2 Tip M2/5	494219 M2/5
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 20 mm	494214 20
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 30 mm	494214 30
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 10 mm	494214 10
Garnitura za čiščenje tipala	494240