

**RENISHAW****Tipalo z rubinasto kroglico Dolžina 20 mm, Ø krogle D: 1,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	494222 1,5
GTIN	2050000956775
Razred artikla	49F

**Opis****Izvedba:**

Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

**Napotek:**

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

**Tehnični opis**

Ø držala S	1 mm
Masa	0,5 g
Material držala	Karbidna trdina
Ø krogle D	1,5 mm
efektivna delovna dolžina	12,5 mm
Dolžina L	20 mm
Priključni navoj	M2
Material konice	Rubin
Vrsta izdelka	Tipalo

**Pribor**

5-potno držalo za nastavek M2 Tip M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 20 mm	494214 20
Garnitura za čiščenje tipala	494240
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 10 mm	494214 10
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 40 mm	494214 40
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 30 mm	494214 30
Adapter Tip M3/M2	494218 M3/M2