

RENISHAW**Tipalo z rubinasto kroglico Dolžina 20 mm, Ø krogle D: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	494222 2
GTIN	2050000956782
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

Napotek:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

Tehnični opis

Ø krogle D	2 mm
Masa	0,4 g
efektivna delovna dolžina	14 mm
Ø držala S	1,4 mm
Material držala	Jeklo
Dolžina L	20 mm
Priključni navoj	M2
Material konice	Rubin
Vrsta izdelka	Tipalo

Pribor

Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 20 mm	494214 20
---	-----------

Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 10 mm	494214 10
Adapter Tip M3/M2	494218 M3/M2
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 40 mm	494214 40
5-potno držalo za nastavek M2 Tip M2/5	494219 M2/5
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 30 mm	494214 30
Garnitura za čiščenje tipala	494240