

RENISHAW**Tipalo z rubinasto kroglico keramika, dolžina 100 mm, Ø krogle D: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	494236 5
GTIN	2050001740595
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Tipalni nastavki za merilne in orodne stroje, iz keramike s priključnim navojem M4.

Napotek:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

Tehnični opis

Ø držala S	3,8 mm
efektivna delovna dolžina	83,5 mm
Material držala	Keramika
Ø krogle D	5 mm
Masa	6,3 g
Dolžina L	100 mm
Priključni navoj	M4
Material konice	Rubin
Vrsta izdelka	Tipalo

Pribor

5-potno držalo za nastavek M2 Tip M2/5	494219 M2/5
Adapter Tip M3/M2	494218 M3/M2

Garnitura za čiščenje tipala	494240
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 20 mm	494214 20
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 10 mm	494214 10
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 40 mm	494214 40
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 30 mm	494214 30