

**Digitalna naprava za določanje trdote Shore D, Tip: D****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	495004 D
GTIN	2050001672049
Razred artikla	49G

Opis**Izvedba:**

Naprave za določanje trdote po Shore A in D v skladu z DIN ISO 7619-1 (namesto DIN 53505) in ASTM D 2240. Robustno, priročno aluminijasto ohišje.

Kontrasten, svetel LED grafični prikazovalnik. Pomnilnik za 100 merilnih vrednosti opremljenih z datumom in časom. USB vmesnik za osebni računalnik in polnilnik.

Uporaba:

Shore D: trda guma, trde umetne mase, akrilno steklo, resopal, togi termoplasti, vinilne plošče, polistiren, tlačni valji.

Dodatni pribor:

Preizkusno stojalo art. 495016. Testni bloki za preizkušanje po ponudbi.

Dodatna utež art. 495018.

Programska oprema za izdelavo protokolov preizkušanja, za statistiko in grafično uporabo po ponudbi.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	30-210
Napajanje	Akumulatorska

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Postopek preizkušanja	Shore D
Vmesnik	Vmesnik USB
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	P1
Vrsta izdelka	Naprava za preizkušanje trdote

Storitve

KalibriranjeNaprava za določanje trdote po Shore Tip H	029000 H
DAkS-kalibriranjeNaprava za določanje trdote po Shore Tip H	029010 H

Pribor

Preizkusno stojalo	495016
Dopolnilna utežza Shore D	495018