

HOLEX**Brusni trak iz brusne koprene (A), 75×2000 mm, Primerjava zrnatosti: 280****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558488 280
GTIN	4045197526519
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Sintetična najlonska koprena z brusnimi zrni v vezavi iz umetne smole, visoka življenjska doba **enakomerna obdelava površine, nizka obdelovalna temperatura.**

Uporaba:

Za naknadno brušenje predhodno brušenih ali ščetkanih površin za enakomerne in ponovljive rezultate. Primerni tudi za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo.

Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	280
Stopnja preciznosti	zelo fina
Barva	modra
Izvedba	A very fine
Kratka za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Širina brusnega traku	75 mm
Dolžina brusnega traku	2000 mm
Značilnost blagovnega imena	75×2000 mm
Vrsta izdelka	Brusni traki iz brusne koprene

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno	15-20 m/s	
Jeklo < 900 N/mm	primerno	10 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	10 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	10 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	10 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	10 m/s	H
INOX	primerno	10 m/s	
Ti	primerno	10 m/s	
GG(G)	primerno	10 m/s	K
CuZn	primerno	10 m/s	N
Umetna masa, GFK	primerno	10 m/s	
Les	primerno	10 m/s	
Laki	primerno	10 m/s	
Uni	primerno	10 m/s	
suho	primerno		