

Mitutoyo**Naprava za določanje trdote Rockwell, Tip: HR320****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	495080 HR320
GTIN	4946368631677
Razred artikla	44F

Opis**Izvedba:**

Naprave za preverjanje trdote po Rockwellu v robustni izvedbi in z visoko točnostjo (v skladu z DIN EN ISO 6508-2, ASTM E-18). Dodatno Super-Rockwell.

Obseg dobave:

Diamantno prodirajoče telo, prodirajoča jeklena krogla, 1/16-colska, nadomestne krogle, 1/16-colske, ploščato nakovalo Ø 64 mm, V-nakovalo Ø 40 mm, prevleka za zaščito pred prahom, plošče za primerjanje trdote, vodna tehtnica. 5 plošč za primerjanje trdote, omrežni del.

Napotek:

Ostali pribor po ponudbi.

Kalibriranje: Cena po ponudbi

Odčitavanje: 0,1 HR

Prikazovalnik: Vrednost trdote, skala, testna sila, držalni čas, preverjanje tolerance GO/NG, standardno odstopanje

Postopek preizkušanja: Rockwell

Vmesnik: RS232-vmesnik, SPC / Digimatic

Skale po Rockwellu: A, B, C, D, E, F, G, HV, HBW, HRC, HRB, HS, MPa

Uporaba: Z motornim pogonom

Tehnični opis

Dolžina	516 mm
Preizkusna sila glavne obremenitve	15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Uporaba	Z motornim pogonom
Preizkusna sila predhodne obremenitve	3; 10 kg
Postopek preizkušanja	Rockwell
maksimalna višina vzorca	180 mm
maksimalna širina vzorca	180 mm
Širina	235 mm
Masa	46 kg
Odčitavanje	0,1 HR
Višina	780 mm
Skale po Rockwellu	A, B, C, D, E, F, G, HV, HBW, HRC, HRB, HS, MPa
Prikazovalnik	Vrednost trdote, skala, testna sila, držalni čas, preverjanje tolerance GO/NG, standardno odstopanje
Napajanje	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vmesnik	RS232-vmesnik, SPC / Digimatic
Oznaka proizvajalca	HR-320MS
Napajanje	Omrežno napajanje
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Naprava za preverjanje trdote, Rockwell