

HOLEX**Brusni trak iz brusne koprene (A), 30×533 mm, Primerjava zrnatosti: 280****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558482 280
GTIN	4045197525062
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Sintetična najlonska koprena z brusnimi zrnji v vezavi iz umetne smole, visoka življenjska doba, **enakomerna obdelava površine, nizka obdelovalna temperatura.**

Uporaba:

Za naknadno brušenje predhodno brušenih ali ščetkanih površin, za enakomerne in ponovljive rezultate. Primerni tudi za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo.

Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	280
Barva	modra
Stopnja preciznosti	zelo fina
Izvedba	A very fine
Kratka za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Širina brusnega traku	30 mm
Dolžina brusnega traku	533 mm
Značilnost blagovnega imena	30x533 mm
Vrsta izdelka	Brusni traki iz brusne koprene

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno	15-20 m/s	
Jeklo < 900 N/mm	primerno	10 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	10 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	10 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	10 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	10 m/s	H
INOX	primerno	10 m/s	
Ti	primerno	10 m/s	
GG(G)	primerno	10 m/s	K
CuZn	primerno	10 m/s	N
Umetna masa, GFK	primerno	10 m/s	
Les	primerno	10 m/s	
Laki	primerno	10 m/s	
Uni	primerno	10 m/s	
suho	primerno		