

RENISHAW**Tipalo z rubinasto kroglico Dolžina 20 mm, Ø krogle D: 3mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 494222 3 |
| GTIN | 2050000956799 |
| Razred artikla | 49F |

Opis**Izvedba:**

Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

Napotek:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|--------|
| Ø držala S | 1,5 mm |
| Material držala | Jeklo |
| efektivna delovna dolžina | 17 mm |
| Masa | 0,5 g |
| Ø krogle D | 3 mm |
| Dolžina L | 20 mm |
| Priključni navoj | M2 |
| Material konice | Rubin |
| Vrsta izdelka | Tipalo |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 20 mm | 494214 20 |
|---|-----------|

| | |
|---|--------------|
| Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 10 mm | 494214 10 |
| Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 40 mm | 494214 40 |
| Garnitura za čiščenje tipala | 494240 |
| Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 30 mm | 494214 30 |
| 5-potno držalo za nastavek M2 Tip M2/5 | 494219 M2/5 |
| Adapter Tip M3/M2 | 494218 M3/M2 |