



Analogna naprava za določanje trdote Shore D, Tip: D



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	495005 D
GTIN	2050001659637
Razred artikla	49G

Opis

Izvedba:

Naprave za določanje trdote po Shore A in D v skladu z DIN ISO 7619-1 (namesto DIN 53505) in ASTM D 2240. Robustno, priročno aluminijasto ohišje.

Uporaba:

Shore D: trda guma, trde umetne mase, akrilno steklo, resopal, togi termoplasti, vinilne plošče, polistiren, tlačni valji.

Dodatni pribor:

Preizkusno stojalo art. 495016. Testni bloki za preizkušanje po ponudbi.

Dodatna utež art. 495018.

Kalibriranje: P1

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	30-110
Postopek preizkušanja	Shore D
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	P1
Vrsta izdelka	Naprava za preizkušanje trdote

Storitve

Kalibriranje naprave za določanje trdote po Shore A+D	014700
DAkKS-kalibriranje Naprava za določanje trdote po Shore Tip	017440
Kalibriranje Naprava za določanje trdote po Shore Tip H	029000 H
DAkKS-kalibriranje Naprava za določanje trdote po Shore Tip H	029010 H

Pribor

Dopolnilna utež za Shore D	495018
----------------------------	--------