

HOLEX**Brusni trak iz brusne koprene (A), 13×610 mm, Primerjava zrnatosti: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558484 100
GTIN	4045197527554
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Sintetična najlonska koprena z brusnimi zrnji v vezavi iz umetne smole, visoka življenjska doba, **enakomerna obdelava površine, nizka obdelovalna temperatura.**

Uporaba:

Za naknadno brušenje predhodno brušenih ali ščetkanih površin, za enakomerne in ponovljive rezultate. Primerni tudi za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	groba
Barva	rjava
Primerjava zrnatosti	100
Izvedba	A coarse
Kratka za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Širina brusnega traku	13 mm
Dolžina brusnega traku	610 mm
Značilnost blagovnega imena	13×610 mm
Vrsta izdelka	Brusni traki iz brusne koprene

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno	15-20 m/s	
Jeklo < 900 N/mm	primerno	10 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	10 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	10 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	10 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	10 m/s	H
INOX	primerno	10 m/s	
Ti	primerno	10 m/s	
GG(G)	primerno	10 m/s	K
CuZn	primerno	10 m/s	N
Umetna masa, GFK	primerno	10 m/s	
Les	primerno	10 m/s	
Laki	primerno	10 m/s	
Uni	primerno	10 m/s	
suho	primerno		