

RENISHAW**Tipalo z rubinasto kroglico Dolžina 20 mm, Ø krogle D: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	494222 4
GTIN	2050000956805
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

Napotek:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

Tehnični opis

Ø držala S	1,5 mm
Ø krogle D	4 mm
Masa	0,6 g
Material držala	Jeklo
efektivna delovna dolžina	20 mm
Dolžina L	20 mm
Priključni navoj	M2
Material konice	Rubin
Vrsta izdelka	Tipalo

Pribor

Garnitura za čiščenje tipala	494240
------------------------------	--------

Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 40 mm	494214 40
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 10 mm	494214 10
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 20 mm	494214 20
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 30 mm	494214 30
Adapter Tip M3/M2	494218 M3/M2
5-potno držalo za nastavek M2 Tip M2/5	494219 M2/5