

**3M****Brusni trak iz brusne koprene (A) SC-BS, 10×330 mm, Primerjava zrnatosti: 180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558492 180
GTIN	2050001694157
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Sintetična najlonska koprena z brusnimi zrni v vezavi iz umetne smole, visoka življenjska doba **enakomerna obdelava površine, nizka obdelovalna temperatura.**

Fleksibilni trak iz brusne koprene za uporabo na ročnih obdelovalnih strojih.

**Uporaba:**

Za naknadno brušenje predhodno brušenih ali ščetkanih površin, za enakomerne in ponovljive rezultate. Primerni tudi za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo.

**Tehnični opis**

Primerjava zrnatosti	180
Barva	rdeča
Stopnja preciznosti	polfina
Izvedba	A medium

Serijska	SC-BS
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina brusnega traku	10 mm
Dolžina brusnega traku	330 mm
Značilnost blagovnega imena	10×330 mm
Oznaka proizvajalca	SC-BS
Vrsta izdelka	Brusni traki iz brusne koprene

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno	15-20 m/s	
Jeklo < 900 N/mm	primerno	10 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	10 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	10 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	10 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	10 m/s	H
INOX	primerno	10 m/s	
Ti	primerno	10 m/s	
GG(G)	primerno	10 m/s	K
CuZn	primerno	10 m/s	N
Umetna masa, GFK	primerno	10 m/s	
Les	primerno	10 m/s	
Laki	primerno	10 m/s	
Uni	primerno	10 m/s	
suho	primerno		