

RENISHAW**Tipalni nastavek, cilindrična oblika, Ø valja D: 2Rmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	494230 2R
GTIN	2050000973567
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Cilindričen tipalni vložek z rubinom s priključnim navojem M2

Napotek:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

Tehnični opis

efektivna delovna dolžina	7,2 mm
Material držala	Rubin
Masa	0,5 g
Ø valja D	2 mm
Dolžina L	20 mm
Priključni navoj	M2
Vrsta izdelka	Tipalo

Pribor

Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 20 mm	494214 20
Adapter Tip M3/M2	494218 M3/M2
Garnitura za čiščenje tipala	494240

Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 40 mm	494214 40
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 30 mm	494214 30
5-potno držalo za nastavek M2 Tip M2/5	494219 M2/5
Podaljšek za tipalni nastavek Dolžina 10 mm	494214 10