


**Precizni primež, Širina čeljusti A: 35mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	494480 35
GTIN	4045197525420
Razred artikla	42L

**Opis****Izvedba:**

Precizni primež v izvedbi iz trdo kromirane medenine oz. iz eloksiranega aluminija. Idealen za vpetje malih delov, npr. na mikroskopih ali projektorjih profila ali na napravah za merjenje hrapavosti površine. Kotna natančnost 0,04 mm, zamenljive vpenjalne čeljusti iz kaljenega jekla, nerjavnega jekla ali umetne mase. Fiksne čeljusti s prizmami za vpetje cilindričnih delov. Zaradi dodatne prizme na nepremični čeljusti in vpenjalnih utorov na vzdolžnih straneh še več možnosti uporabe.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina a	100 mm
maksimalno območje vpenjanja b	34,5 mm
Material primeža	Eloksiran aluminij
Celotna višina c	35 mm
Širina čeljusti A	35 mm
Višina čeljusti C	14 mm
Celotna širina B	35 mm
Vrsta izdelka	Kontrolni primež

