

**Precizna iglasta pila celotna dolžina 140 mm, SH 0 / DH 1, Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	527130 4
GTIN	613548048436
Razred artikla	53B

Opis**Izvedba:**

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Dolžina naseka = $\frac{1}{2}$ dolžine pile. Pile so izdelane iz posebnega jekla z visoko odpornostjo proti obrabi (65-66 HRC). Natančno prirejene oblike, posebni koti naseka in velik izbor različnih tipov nasekov.

Za hitrovpeljalni ročaj glejte art. 519700.

Standard:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Napotek:

Glejte tudi precizne pile Habilis art. 527050 – 527070.

Tehnični opis

Premer	2,8 mm
Opis oblike	okrogla
Površine pile	1
Celotna dolžina	140 mm

Švicarski nasek	0
ustreza nemškemu naseku	1 – 2
Značilnost blagovnega imena	SH 0 / DH 1
Vrsta izdelka	Precizne iglaste pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Uni	pogojno primerno		

Pribor

Hitrovpenjalni ročajza iglaste pile Tip 3	519700 3
Hitrovpenjalni ročajza iglaste pile Tip 2	519700 2