

3M**Brusni trak iz brusne koprene (A) SC-BL, 150×2000 mm, Primerjava zrnatosti: 180**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 558509 180 |
| GTIN | 4054596603332 |
| Razred artikla | 53M |

Opis

Izvedba:

Sintetična najlonska koprena z brusnimi zrni v vezavi iz umetne smole, visoka življenjska doba **enakomerna obdelava površine, nizka obdelovalna temperatura.**

Čvrst trak iz brusne koprene z majhnim raztezanjem za najvišje obremenitve.

Uporaba:

Za naknadno brušenje predhodno brušenih ali ščetkanih površin za enakomerne in ponovljive rezultate. Primerni tudi za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|----------|
| Stopnja preciznosti | polfina |
| Primerjava zrnatosti | 180 |
| Barva | rdeča |
| Izvedba | A medium |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Serija | SC-BL |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Širina brusnega traku | 150 mm |
| Dolžina brusnega traku | 2000 mm |
| Značilnost blagovnega imena | 150×2000 mm |
| Oznaka proizvajalca | SC-BL |
| Vrsta izdelka | Brusni traki iz brusne koprene |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | 15-20 m/s | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 10 m/s | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 10 m/s | P |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | 10 m/s | H |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | 10 m/s | H |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | 10 m/s | H |
| INOX | primerno | 10 m/s | |
| Ti | primerno | 10 m/s | |
| GG(G) | primerno | 10 m/s | K |
| CuZn | primerno | 10 m/s | N |
| Umetna masa, GFK | primerno | 10 m/s | |
| Les | primerno | 10 m/s | |
| Laki | primerno | 10 m/s | |
| Uni | primerno | 10 m/s | |
| suho | primerno | | |