

**Precizna iglasta pila celotna dolžina 200 mm, SH 2 / DH 3, Tip: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	527360 3
GTIN	613548046623
Razred artikla	53B

**Opis****Izvedba:**

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Dolžina naseka =  $\frac{1}{2}$  dolžine pile. Pile so izdelane iz posebnega jekla z visoko odpornostjo proti obrabi (65-66 HRC). Natančno prirejene oblike, posebni koti naseka in velik izbor različnih tipov nasekov.

**Za hitrovpeljalni ročaj glejte art. 519700.**

**Standard:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Napotek:**

Glejte tudi precizne pile Habilis art. 527050 – 527070.

**Tehnični opis**

Presek	6,5 × 2,0 mm
Opis oblike	polokrogla
Površine pile	2
Celotna dolžina	200 mm

Švicarski nasek	2
ustreza nemškemu naseku	3 – 4
Značilnost blagovnega imena	SH 2 / DH 3
Vrsta izdelka	Precizne iglaste pile

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Uni	pogojno primerno		

## Pribor

Hitrovpenjalni ročajza iglaste pile Tip 2	519700 2
Hitrovpenjalni ročajza iglaste pile Tip 3	519700 3