

**3M****Brusni trak iz brusne koprene (A) SC-BL, 100×1000 mm, Primerjava zrnatosti: 280**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558510 280
GTIN	2050001694218
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

Sintetična najlonska koprena z brusnimi zrni v vezavi iz umetne smole, visoka življenjska doba **enakomerna obdelava površine, nizka obdelovalna temperatura.**

Čvrst trak iz brusne koprene z majhnim raztezanjem za najvišje obremenitve.

### Uporaba:

Za naknadno brušenje predhodno brušenih ali ščetkanih površin za enakomerne in ponovljive rezultate. Primerni tudi za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo.

## Tehnični opis

Barva	modra
Stopnja preciznosti	zelo fina
Primerjava zrnatosti	280
Izvedba	A very fine

Serija	SC-BL
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina brusnega traku	100 mm
Dolžina brusnega traku	1000 mm
Značilnost blagovnega imena	100×1000 mm
Oznaka proizvajalca	SC-BL
Vrsta izdelka	Brusni traki iz brusne koprene

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno	15-20 m/s	
Jeklo < 900 N/mm	primerno	10 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	10 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	10 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	10 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	10 m/s	H
INOX	primerno	10 m/s	
Ti	primerno	10 m/s	
GG(G)	primerno	10 m/s	K
CuZn	primerno	10 m/s	N
Umetna masa, GFK	primerno	10 m/s	
Les	primerno	10 m/s	
Laki	primerno	10 m/s	
Uni	primerno	10 m/s	
suho	primerno		