



## Precizna iglasta pila celotna dolžina 140 mm, SH 1 / DH 2, Tip: 7



### Podatki za naročanje

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 527230 7     |
| GTIN                  | 613548049570 |
| Razred artikla        | 53B          |

### Opis

#### Izvedba:

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Dolžina naseka =  $\frac{1}{2}$  dolžine pile. Pile so izdelane iz posebnega jekla z visoko odpornostjo proti obrabi (65-66 HRC). Natančno prirejene oblike, posebni koti naseka in velik izbor različnih tipov nasekov.

**Za hitrovpeljalni ročaj glejte art. 519700.**

#### Standard:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Napotek:

Glejte tudi precizne pile Habilis art. 527050 – 527070.

### Tehnični opis

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Presek          | 4,8 × 1,2 mm                  |
| Površine pile   | 4                             |
| Opis oblike     | ploščata z zaobljenimi robovi |
| Celotna dolžina | 140 mm                        |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Švicarski nasek             | 1                     |
| ustreza nemškemu naseku     | 3                     |
| Značilnost blagovnega imena | SH 1 / DH 2           |
| Vrsta izdelka               | Precizne iglaste pile |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 67 HRC    | pogojno primerno |                |            |
| INOX              | primerno         |                |            |
| Ti                | pogojno primerno |                |            |
| GG(G)             | primerno         |                |            |
| CuZn              | primerno         |                |            |
| Umetna masa, GFK  | primerno         |                |            |
| Les               | primerno         |                |            |
| Uni               | pogojno primerno |                |            |

## Pribor

|   |          |
|---|----------|
| Hitrovpenjalni ročajza iglaste pile Tip 3 | 519700 3 |
| Hitrovpenjalni ročajza iglaste pile Tip 2 | 519700 2 |