

Enojni kontrolni trni Točnost 1, Tip: 0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	483940 0
GTIN	2050001056887
Razred artikla	48A

Opis

Izvedba:

Merilni trni iz legiranega orodnega jekla 60 ± 2 HRC. Merilni trn: kaljen, popuščan, brušen in lepan. Držalo: vgravirana vrednost \emptyset .

Napotek:

Pri naročilu **dodatno navedite zeleni premer**, npr. št. 483940 vel. 2, **0,35**.

Tehnični opis

Celotna dolžina	53 mm
Korak	0,01 mm
Preizkusna dolžina	33 mm
Nazivna mera	0,1 - 0,19 mm
Kalibriranje	L5
Standard	DIN 2269
Kakovost	1
Trdota	60 ± 2 HRC
Material	Legirano orodno jeklo
Vrsta izdelka	Merilni trni

Storitve

DAkS-kalibriranjeMerilni trn maksimalni \emptyset 20	028260 20
	028240 20

Kalibriranjemerilnega trna maksimalni \varnothing 20
