

mejnega kontrolnega trna H7, Nazivni Ø: 2mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 484000 2 |
| GTIN | 4045197210692 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Izvedba:

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164. Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepano. Mejni kontrolni trni s tolerančnim razredom H7.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Napotek:

- **Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na www.hoffmann-goup.com npr. art. 484000 vel. 82.**
- **Za kontrolne trne (brez povečane mere zaradi obrabe) glejte št. 484027.**
- **Za trne z vmesnimi merami in vse Ø s toleranco v številkah glejte št. 484025.**

Tehnični opis

| | |
|------------------|-------------------|
| Tolerančno polje | H |
| Standard | DIN 7150-2 |
| Standard | DIN 7164 |
| Kakovost | 7 |
| Vrsta šablone | Šablona |
| Vrsta šablone | Kontrolna šablona |
| Vrsta šablone | Šablona |
| Nazivna mera | 2 mm |
| Kalibriranje | M2 |

Vrsta izdelka

mejnega kontrolnega trna

StoritveKalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni \varnothing 20 mm

028300 20

DAkkS-kalibriranje Mejni kontrolni trn maksimalni \varnothing 60 mm

028340 60