

**mejnega kontrolnega trna H7, Nazivni Ø: 34mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	484000 34
GTIN	4045197210999
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164. Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepano. Mejni kontrolni trni s tolerančnim razredom H7.

**Standard:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

**Napotek:**

- **Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) npr. art. 484000 vel. 82.**
- **Za kontrolne trne (brez povečane mere zaradi obrabe) glejte št. 484027.**
- **Za trne z vmesnimi merami in vse Ø s toleranco v številkah glejte št. 484025.**

**Tehnični opis**

Tolerančno polje	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Kakovost	7
Vrsta šablone	Šablona
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Vrsta šablone	Šablona
Nazivna mera	34 mm
Kalibriranje	M2

Vrsta izdelka

mejnega kontrolnega trna

**Storitve**Kalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni  $\varnothing$  60 mm

028300 60

DAkkS-kalibriranje Mejni kontrolni trn maksimalni  $\varnothing$  60 mm

028340 60