

mejnega kontrolnega trna H7, Nazivni Ø: 13mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	484000 13
GTIN	4045197210807
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164. Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepano. Mejni kontrolni trni s tolerančnim razredom H7.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Napotek:

- **Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na www.hoffmann-goup.com npr. art. 484000 vel. 82.**
- **Za kontrolne trne (brez povečane mere zaradi obrabe) glejte št. 484027.**
- **Za trne z vmesnimi merami in vse Ø s toleranco v številkah glejte št. 484025.**

Tehnični opis

Tolerančno polje	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Kakovost	7
Nazivna mera	13 mm
Vrsta šablone	Šablona
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Vrsta šablone	Šablona
Kalibriranje	M2

Vrsta izdelka

mejnega kontrolnega trna

Storitve

DAkkS-kalibriranjeMejni kontrolni trn maksimalni Ø 60 mm

028340 60

KalibriranjeMejnega kontrolnega trna maksimalni Ø 20 mm

028300 20